

2024年3月

各位

住化アクリル販売株式会社

弊社キャスト製品の品種変更についてご案内

拝啓 貴社ますますご清栄の事とお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さてこのたび、キャスト製品の品種および品番の取り扱いを見直しましたので、以下の通りご案内いたします。弊社は引き続きお客さまのニーズに沿った製品を積極的に展開してまいりますので、今後とも弊社製品をご愛顧賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

1, 品種名の変更

「スミベックス®」および「スミベックス®TS」はすべて、「SUMIKA ACRYL SHEET」に統合します。

2, フリーカット品種の変更

一部品種は受注品へ変更し、片面マット板はフリーカット対応品種としました。詳細は、別紙1「品種表」をご参照ください。

3, 規格在庫品について

近年販売数量の少ない規格品番・品種については、受注品種としました。詳細は、別紙2「取り扱い変更品」をご参照ください。

以上

SUMIKA ACRYL SHEET キャスト品種表

「別紙1」

| フリーカット対応品 | | | 規格品 | | | | | | |
|----------------------|-----------------|-----------|-----------------|-------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 品種 | 厚み | 最大サイズ | 品種 | 厚み | 1150×1450 | 930×1860 | 1040×2090 | | |
| SAS-C000 (クリア) | 2.0 | 1260×2500 | SAS-C000 (クリア) | 1.5 | 5,910 ⑩ | | | | |
| | 3.0 | 1990×2990 | | 2.0 | 5,960 ⑤ | 6,990 ⑤ | 8,410 ⑤ | | |
| | 4.0 | | | 3.0 | 8,930 ⑤ | 10,500 ⑤ | 12,580 ④ | | |
| | 5.0 | | | 4.0 | 11,340 ③ | | | | |
| | 6.0 | | | 5.0 | 14,150 ③ | 16,660 ③ | 19,990 ② | | |
| | 8.0 | | | 6.0 | 17,010 ② | | | | |
| | 10.0 | | | 厚み | 1130×1430 | 920×1830 | 1030×2020 | | |
| SAS-C032 (オパール) | 2.0 | | | 1260×2500 | 8.0 | 21,850 ① | 28,180 ① | 32,030 ① | |
| | 3.0 | 1990×2990 | | 10.0 | 27,170 ① | 35,200 ① | 40,020 ① | | |
| | 4.0 | | | 厚み | 1120×1420 | 900×1800 | 1000×2000 | | |
| | 5.0 | | 15.0 | 42,060 ① | 51,580 ① | 61,770 ① | | | |
| | 6.0 | | 20.0 | 60,140 ① | 77,940 ① | 88,040 ① | | | |
| | 8.0 | | 厚み | 1000×1250 | ※精密加工用 板厚規格は「-0~+3mm」です | | | | |
| | 10.0 | | 15.0 | 41,230 ① | 18.0 | 49,480 ① | 20.0 | 54,980 ① | |
| SAS-C055 (オパール) | 3.0 | | 1990×2990 | SAS-C001 (クリア) 精密加工用 | 25.0 | 68,740 ① | | | |
| | 5.0 | 30.0 | | | 82,500 ① | | | | |
| | SAS-C068 (ホワイト) | 2.0 | 1260×2500 | | 40.0 | 154,910 ① | | | |
| 3.0 | | 50.0 | | | 193,600 ① | | | | |
| 5.0 | | 厚み | | | 1150×1450 | 930×1860 | | 1040×2090 | |
| SAS-C960 (ブラック) | 2.0 | 1260×2500 | SAS-C032 (オパール) | | 2.0 | 5,960 ⑤ | | 6,990 ⑤ | 8,410 ⑤ |
| | 3.0 | | 3.0 | | 8,930 ⑤ | 10,500 ⑤ | | 12,580 ④ | |
| | 5.0 | | 5.0 | 14,150 ③ | 16,660 ③ | 19,990 ② | | | |
| 品種 | 厚み | 最大サイズ | 品種 | 厚み | 1150×1450 | 930×1860 | 1040×2090 | | |
| SAS-CM007 (クリアマット) | 2.0 | 1220×2440 | SAS-C068 (ホワイト) | 2.0 | 6,240 ⑤ | 7,330 ⑤ | 8,820 ⑤ | | |
| SAS-CM038 (オパールマット) | | | | 3.0 | 9,380 ⑤ | 11,000 ⑤ | 13,190 ④ | | |
| SAS-CM039 (オパールマット) | | | | 5.0 | 14,840 ③ | 17,480 ③ | 20,960 ② | | |
| SAS-CM067 (ホワイトマット) | | | 3.0 | 1220×2440 | ◆○標準品種 | | | | |
| SAS-CM967 (ブラックマット) | | | | | ◆○内の数字は梱包枚数です | | | | |
| SAS-CM071 (グレーマット) | | | | | ◆厚み・サイズ 単位：mm | | | | |
| SAS-CM072 (グレーマット) | | | | | ◆標準品種 単位 円/枚 | | | | |
| SAS-CM073 (グレーマット) | | | | | ◆1120、1130、1150幅の製品はポリマスキングです | | | | |
| SAS-CM075 (グレーマット) | | | | | | | | | |
| SAS-CM171 (グレーマット) | | | | | | | | | |
| SAS-CM270 (ブラウンマット) | 5.0 | 1220×2440 | | | | | | | |
| SAS-CM587 (ブラウンマット) | | | | | | | | | |
| SAS-CM371 (アイボリーマット) | | | | | | | | | |
| SAS-CM372 (アイボリーマット) | | | | | | | | | |
| SAS-CM373 (アイボリーマット) | | | | | | | | | |

◆ マット品は両面ポリマスキングです

◆ 厚み・サイズ 単位：mm

◆ フリーカットの最小寸法は100mm×100mmです

◆ 大判サイズ、長尺サイズの出荷はご相談ください

取り扱い変更品

「別紙2」

| 受注品へ | スミベックス | スミベックスTS | |
|-------|----------------|---------------------|------------------------|
| | 031(オパール) | ST-807(アイボリー) | ST-322(コバルトブルー) |
| | 040(オパール) | ST-212(レモン) | ST-211(ハレーションオレンジ) |
| | 606(ガラス色) | ST-235(クロムイエロー) | ST-131(ライトローズ) |
| | 912(ブルーモーク) | ST-202(オレンジ) | ST-193(ライトピンク) |
| | 915(ブルーモーク) | ST-102(カーマイン) | ST-750(ライトパープル) |
| | 919(ミスティモーク) | ST-115(クリームソーン) | ST-607(エメラルド) |
| | M604(ガラス色) | ST-136(スカレット) | ST-M211(ハレーションオレンジマット) |
| | M912(ブルーモーク) | ST-811(ブルー) | ST-M131(ライトローズマット) |
| | M915(ブルーモーク) | ST-310(ライトブルー) | ST-M193(ライトピンクマット) |
| | ST-300(スカイブルー) | ST-M750(ライトパープルマット) | |
| | ST-302(コバルト) | ST-M607(エメラルドマット) | |
| | ST-835(ブルー) | | |
| 対応準備中 | スミベックス難燃板 | 特殊デザインシート | |
| | FR000 (クリア) | 各種 | |
| | FR032 (オパール) | | |
| | FR055 (オパール) | | |
| 廃番 | スミベックス | | スミベックス帯電防止板 |
| | W027 (クリア) | W067 (ホワイト) | AS000 (クリア) |
| | W023 (オパール) | W626 (ガラス色) | |